

# Karta techniczna

## Kontakt ETANOL plus

Wysokiej czystości alkohol etylowy. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z elementów optycznych. Pozostawia minimalne ślady, które można łatwo usunąć ściereczką z mikrofibry lub bezpyłową chusteczką. Stosować na wyłączonym urządzeniu.

Preparat występuje w postaci płynu i aerozolu.

### Zastosowanie:

czytniki CD-ROM, czytniki DVD,  
czytniki Audio- CD,  
czyszczenie narzędzi,  
czyszczenie płytek pcb,  
czyszczenie przepływomierzy,  
urządzenia Photo CD,  
czyszczenie sit,  
mechanizmy i głowice AV,  
myjki ultradźwiękowe,  
złącza światłowodów.

### Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Zawartość głównego składnika	%	99,9
Gęstość względna 20°C	g/ml	0,794
Wygląd	-	klarowny, bezbarwny

## Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
500 ml	plastikowa butelka z nakrętką	4 / 16	ART.AGT-277
1L	plastikowa butelka z nakrętką	4	ART.AGT-278
5L	plastikowy kanister	1	ART.AGT-280

## Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe właściwości i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.